品番: EA809YR-6

品名: 125mm/M10/#60 ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン)



販売価格	3,500円(税抜)/3,850円(税込)				
カタログ価 格	3,500円(税抜)/3,850円(税込)				
在庫数	最新在庫: 20 (2025/12/16 04:36現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1011ページ				





"安全で確実な研磨作業"を実現

仕様

メーカー	錦	型番	EN-010N0
ねじサイズ	M10×1.5	外径	125mm
線径	1.5mm	毛丈	25mm
粒度	#60(粗目)	最大回転数	12,000rpm
材質	砥粒入りナイロン(エヌグリット)		

電動工具専用

●安全性

線材の切損量の減少により切損・飛散による危険性が低下し、より安全性の高い研磨作業が可能

●研磨力

弾力性のあるフィラメントに固定されたグリット(研磨砥粒)の鋭いエッジが、どのような形状の作業面も確実に研磨

●耐久性

焼付きのない研磨を実現し、耐久性・耐疲労性などが大幅に向上

●経済性

ブラシ線材の消耗度が低く交換頻度が減ることで、作業性・経済性が大幅に向上

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.