

品番：EA809YR-86

品名：85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/真鍮製)



販売価格	4,810円(税抜) / 5,291円(税込)		
カタログ価格	4,810円(税抜) / 5,291円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/06/27 18:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1011ページ		



仕様

メーカー	フタバ(FBK)	型番	BB025
用途	真鍮・銅製品の研磨に適しています。	毛丈	14mm
材質	真鍮	サイズ	外径:85mm 線径:0.15mm
最大回転数	12,000rpm	ねじサイズ	M10×1.5
内板数	2P	軸石径	100mm
ベベル型			
あたりがソフトで、微細研磨に適しています。			
凸凹面研磨に使用します。			
真鍮の色が付く場合もあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.