

品番：EA809ZA-1120

品名：100x2mm/AC120 フレキシブル砥石(5枚)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,620円(税抜) / 1,782円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,620円(税抜) / 1,782円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/04/04 13:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 5                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0970ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |               |         |  |
|---------|---------------|---------|--|
| メーカー    | ニューレジストン(NRS) | 型番      | FT1002AC120                            |
| メーカー商品名 | ファインタッチ       | 用途      | 一般鋼の平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 |
| 対応切削材   | 一般鋼           | 外径      | 100mm                                  |
| 厚み      | 2mm           | 穴径      | 15mm                                   |
| 砥粒      | AC            | 粒度      | #120                                   |
| 最大回転数   | 13,750rpm     | 最高使用周速度 | 72m/s                                  |
| 入数      | 5枚            |         |  |

適度な柔軟性とシャープな切れ味で研削作業が出来る弾性砥石です。

角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.