

品番：EA809ZA-36

品名：100x2mm/ AC36 フレキシブル砥石(20枚)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,260円(税抜) / 6,886円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,260円(税抜) / 6,886円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/04 13:39現在) | | |
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 缶 |
| カタログページ | 0970ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---------------|---------|--|
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | FT1002AC36 |
| メーカー商品名 | ファインタッチ | 用途 | 一般鋼の平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 |
| 対応切削材 | 一般鋼 | 外径 | 100mm |
| 厚み | 2mm | 穴径 | 15mm |
| 砥粒 | AC | 粒度 | #36 |
| 最大回転数 | 13,750rpm | 最高使用周速度 | 72m/s |
| 入数 | 20枚 | | |

適度な柔軟性とシャープな切れ味で研削作業が出来る弾性砥石です。

角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.