

品番 : EA809ZB-1

品名 :  $\phi 150\text{mm}$  ラバーパット(マジックタイプ)



販売価格	4,670円(税抜) / 5,137円(税込)		
カタログ価格	4,670円(税抜) / 5,137円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/04 04:31現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0965ページ		



## 仕様

メーカー	三共理化学(FUJISTAR)	用途	ワックス掛け用
サイズ	$\phi 150 \times 20(\text{H})\text{mm}$	ネジ穴径	M16×P2.0(ネジには保護用のスチール製ワッシャー付)
最大回転数	10000rpm	材質	ウレタン樹脂
重量	140g	取付可能部品	$\phi 150 \sim \phi 200\text{mm}$ マジック式スポンジ、 $\phi 150 \sim \phi 180\text{mm}$ 羊毛ポンネット、 $\phi 150\text{mm}$ マジック式バブ・ボンネット類、 $\phi 150\text{mm}$ マジック式ディスクペーパー

バフ取付用パット(マジック式)

電動サンダー用

特殊ウレタン使用で、重量が従来の半分以下に。

外周部にクボミがある形状により、バフの取外しを容易にし、バフを傷めません。

柔軟性があり、ポリッシングしやすい。

※組み合わせて使用できる商品は、下記の【その他関連】を参照ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.