品番: EA809ZB-1

品名: φ150mm ラバーパット(マジックタイプ)



販売価格	<b>4,840円</b> (税抜)/ 5,324円(税込)				
カタログ価 格	4,840円(税抜)/5,324円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/04 17:48現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログ ページ	1002ページ				









## 仕様

メーカー	三共理化学(FUJISTAR)	用途	ワックス掛け用
サイズ	φ150×20(H)mm	ネジ穴径	M16×P2.0(ネジには保護用のスチール製ワッシャー付)
最大回転数	10000rpm	材質	ウレタン樹脂
重量	140g	取付可能部品	<ul> <li>φ150~φ200mm マジック式スポンジ、</li> <li>φ150~φ180mm 羊毛ボンネット、</li> <li>φ150mm マジック式バブ・ボンネット類、</li> <li>φ150mm マジック式ディスクペーパー</li> </ul>

バフ取付用パット(マジック式)

電動サンダー用

特殊ウレタン使用で、重量が従来の半分以下に。

外周部にクボミがある形状により、バフの取外しを容易にし、バフを傷めません。

柔軟性があり、ポリッシングしやすい。

※組み合わせて使用できる商品は、下記の【その他関連】を参照ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.