

品番：EA809ZB-24

品名：100x3mm/#24 フレキシブル砥石(5枚)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 1,720円(税抜) / 1,892円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 1,720円(税抜) / 1,892円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/05/06 13:39現在) |      |    |
| 商品入数    | 5                            | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 0970ページ                      |      |    |



抜群の耐久性と目詰まりや研削・研磨焼けが少ない

#### 仕様

|         |                  |       |                                                     |
|---------|------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| メーカー    | ニューレジストン(NRS)    | 型番    | SG1003-24                                           |
| メーカー商品名 | スーパーグリーン         | 用途    | 一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの<br>ビード取り、ビード修正、面取りを含む<br>軽研削・研磨作業 |
| 対応被削材   | 一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄 | 外径    | 100mm                                               |
| 厚み      | 3mm              | 穴径    | 15mm                                                |
| 粒度      | #24              | 最大回転数 | 13,750rpm                                           |
| 最高使用周速度 | 72m/s            | 入数    | 5枚                                                  |

目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。

汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。

鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。

専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

