

品番：EA809ZB-36

品名：100x3mm/#36 フレキシブル砥石(5枚)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,720円(税抜) / 1,892円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,720円(税抜) / 1,892円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 20 (2026/06/21 03:30現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0970ページ | | |



抜群の耐久性と目詰まりや研削・研磨焼けが少ない

仕様

| | | | |
|---------|------------------|-------|---|
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | SG1003-36 |
| メーカー商品名 | スーパーグリーン | 用途 | 一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの ビード取り、ビード修正、面取りを含む 軽研削・研磨作業 |
| 対応被削材 | 一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄 | 外径 | 100mm |
| 厚み | 3mm | 穴径 | 15mm |
| 粒度 | #36 | 最大回転数 | 13,750rpm |
| 最高使用周速度 | 72m/s | 入数 | 5枚 |

目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。

汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。

鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。

専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

