品番: EA809ZB-60

品名:100x3mm/#60 フレキシブル砥石(5枚)



販売価格	1,650円 (税抜)/ 1,815円(税込)				
カタログ価 格	1,650円(税抜)/1,815円(税込)				
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/19 18:17現在)				
商品入数	5	販売単位	袋		
カタログページ	1008ページ				







仕様

メーカー	ニューレジストン (NRS)	型番	SG1003-60
メーカー商品名	スーパーグリーン	用途	一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの ビード取り、ビード修正、面取りを含む 軽研削・研磨作業
対応被削材	一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄	外径	100mm
厚み	3mm	穴径	15mm
粒度	#60	最大回転数	13,750rpm
最高使用周速度	72m/s	入数	5枚

目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。

汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。

鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。

専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.