

品番：EA809ZB-60

品名：100x3mm/#60 フレキシブル砥石(5枚)



販売価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
カタログ価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/06 13:39現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0970ページ		



抜群の耐久性と目詰まりや研削・研磨焼けが少ない

仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	SG1003-60
メーカー商品名	スーパーグリーン	用途	一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの ビード取り、ビード修正、面取りを含む 軽研削・研磨作業
対応被削材	一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄	外径	100mm
厚み	3mm	穴径	15mm
粒度	#60	最大回転数	13,750rpm
最高使用周速度	72m/s	入数	5枚

目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。

汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。

鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。

専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

