

品番：EA809ZJ-80

品名：100x15mm/WA80 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/20枚)



販売価格	6,260円(税抜) / 6,886円(税込)		
カタログ価格	6,260円(税抜) / 6,886円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/08 16:46現在)		
商品入数	20	販売単位	袋
カタログページ	0970ページ		



仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	FT1002WA80
メーカー商品名	ファインタッチ	用途	ステンレスの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
対応切削材	ステンレス	外径	100mm
厚み	2mm	穴径	15mm
砥粒	WA	粒度	#80
最大回転数	13,750rpm	最高使用周速度	72m/s
入数	20枚		

適度な柔軟性とシャープな切れ味で研削作業が出来る弾性砥石です。

角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.