

品番：EA810CE-5

品名：900W/28mm ハンマードリル(無段変速)

	販売価格	56,000円(税抜)／ 61,600円(税込)		
	カタログ価格	56,000円(税抜)／61,600円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/17 23:38現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	0824ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH28PEC
穴あけ能力	コンクリート: φ3.4～28mm 鉄工: 13mm 木工: 32mm コアビット: 25～50mm ダイヤモンドコアビット: 65mm	電源	AC100V・900W
回転数	低速: 0～700rpm 高速: 0～950rpm	打撃数	低速: 0～3,170回/分 高速: 0～4,300回/分
サイズ	355×87×227(H)mm	重量	2.8kg
コード長	2心・5m	付属品	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
振動3軸合成値	回転+打撃: 10.7m/s2 打撃: 10.4m/s2	電流	9.4A
モーター	ブラシレスモーター	機能	二重絶縁、電子制御、スリックラッチ付、多段変速、グリース密封構造、正逆転可能、集じん機取付可
※ビット別売			
取り回しやすいコンパクトボディ			
リアクティブフォースコントロール[RFC機能搭載] 穴あけ作業時に先端工具の噛み込みで発生する振り回しを軽減するRFC機能付			

クラストップ※1の穿孔スピード 2019年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて（メーカー調べ）（26～28mmクラス ロータリハンマドリル）
クラストップ※1の低振動 ビット側からの打撃の衝撃を防振ダンパと防振スプリングで吸収することでハンドルへの振動を低減（特許） 2019年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて（メーカー調べ）（26～28mmクラス ロータリハンマドリル）
全長を短くし、より取り回しやすくなりました。
オートストップ機能搭載 安定した穴あけをサポート / 連続作業時の効率向上
メンテナンスフリー 製品ライフサイクルの大幅向上 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃 カーボンブラシ交換不要
電圧降下時でも安定した作業を実現 高効率ブラシレスモーター採用により、延長コード使用時でも性能が低下しにくいいため、効率の良い作業が行えます。
エンジン発電機で使用可能 メーカー独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。
本体横に配置で、操作性抜群 大形チェンジレバー
角度調整機能 コールドチゼルやカッタを使用するとき、チェンジレバーを左図の位置に合わせると工具先端の向きが変えられます。
ソフトで握りやすい二層成形サイドハンドル ソフトで握りやすく、快適に作業できます。
簡単装着ワンプッシュ式ビット装着 ビットを差し込むだけで簡単に装着できます。
作業内容に合わせて切替えできる回転数2段切替搭載 切替スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。
急激な負荷に対応する リアクティブフォースコントロール機能付 先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.