

品番 : EA810CF-1B

品名 : DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式)



販売価格	90,700円(税抜)／99,770円(税込)		
カタログ価格	90,700円(税抜)／99,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/03 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0832ページ		



#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH14DSL(2LYPK)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
充電時間	約30分	回転数	(強):0~1,500rpm (弱):0~750rpm
打撃数	(強):0~6,200回/分 (弱):0~3,100回/分	穴あけ能力	コンクリート:3.4~16mm 鉄工:13mm、木工:18mm
サイズ	276×250(H)mm	重量	2.1kg
付属品	バッテリー×2、充電器、 電池カバー、サイドハンドル、 デプスゲージ、ケース	替カーボン	EA813HH-13
無段変速、正逆転、安全クラッチ、LEDライト付、 回転・打撃力2段階切替機構付			
電池残量表示付(本体)			
ピット別売			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

