

品番：EA810CF-3

品名：DC14.4V/20mm ハンマードリル(充電式)



販売価格	104,900円(税抜) / 115,390円(税込)		
カタログ価格	104,900円(税抜) / 115,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 11:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0832ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	DH14DBL(2LYPK)
仕様	樹脂ケースセット	穴あけ能力	コンクリート:3.4~20mm、鉄工:13mm、木工:24mm、コアビット:25~35mm、ダイヤモンドコアスーパーダイヤモンドコア:32mm、ハイパーダイヤモンドコアスーパーウッドコア:32mm
バッテリー	14.4V(リチウムイオン6.0Ah)	充電器	AC100V
充電時間	約30分	回転数	0~900rpm
打撃数	0~3,400回/分	サイズ	83×331×214(H)mm
重量	3.4kg	付属品	充電器、バッテリー×2、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
1充電当たりの穴あけ作業量	約155個		

高耐久&長寿命&メンテナンスフリー
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。
また、カーボンブラシの交換も不要です。

操作性に配慮したハンドル形状

トップクラスの作業量

RFC機能 先端工具に急激な負荷がかかりモーターの回転数が急速に低下すると出力を停止し、作業者への負荷を軽減します。(振り回され軽減)
便利な収納ケース サイドハンドルを取付けた状態で収納可能。
ブレーキ付
無段変速
正逆転可能
スリップクラッチ付
グリース密封構造
集じん機取付可
ライト付
電池残量表示付(本体)
ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.