品番: EA810CG-1

品名: 28mm ロータリーハンマードリル



販売価格	<b>73,000円</b> (税抜)/80,300円(税込)				
カタログ価格	73,000円(税抜)/80,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/04 22:55現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0841ページ				





## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH28PC			
電源	AC100V	消費電力	720W			
回転数	0~1050rpm	打擊数	0~4000回/分			
能力	コンクリート: $\phi$ 4~28mm、 鉄工: $\phi$ 13mm、木工: $\phi$ 32mm、 コアビット: $\phi$ 25~80mm	コード長	5m			
サイズ	102×316×208mm	重量	3.5kg			
付属品	サイドハンドル、ストッパ、プラスチック ケース					
二重絶縁、無段変速、正逆転						
3モード切替 (打撃/回転/回転+打撃)						
ビット別売						
替カーボンブラシ	EA813HH-2					