

品番：EA810CH-7

品名：DC18.OV/18mm ハンマードリル(充電式)



販売価格	87,200円(税抜)／95,920円(税込)		
カタログ価格	87,200円(税抜)／95,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 05:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH18DPB(2XP)
仕様	樹脂ケースセット	充電器	AC100V
穴あけ能力	コンクリート:3.4～18mm 鉄工:13mm 木工:18mm コアビット:25～35mm ダイヤモンドコアビット:32mm	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間	約19分(実用充電)、約25分(満充電)	回転数	無負荷時(気温20℃満充電時) ノーマルモード:0～1,080rpm ローモード:0～800rpm
打撃数	全負荷時(気温20℃満充電時) ノーマルモード:0～5,500回/分 ローモード:0～4,100回/分	サイズ	251×268(H)mm
重量	2.3kg(サイドハンドル含む)	付属品	バッテリー×2個、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース
ビット別売			
2モード切替(回転+打撃/回転)			
小形・軽量ボディで楽に素早く穴あけ			
急激な負荷に対応するリアクティブフォースコントロール機能付(RFC)			

安定した穴あけをサポートし、連続作業時の効率を向上させるオートストップ機能搭載

無段変速、正逆転、スリップクラッチ、LEDライト付

代替品



品番 EA810DN-1A

コメント DC36V

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.