

品番：EA810DE-3B

品名：40mm ロータリーハンマードリル



販売価格	93,800円(税抜) / 103,180円(税込)		
カタログ価格	93,800円(税抜) / 103,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 11:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0824ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH40MEY
SDSmaxシャंक専用			
電源	AC100V・1150W	回転数	250～500min-1(回/分)
打撃数	1430～2850min-1(回/分)	穴あけ能力	ドリルビット: φ40mm、 コアビット: φ105mm
コード長	2心キャブタイヤケーブル5m	サイズ	477(W)×108(D)×242(H)mm
重量	7.5kg	付属品	サイドハンドル、ストップ、ハンマグリス、 ケース

ACブラシレスモーター搭載でカーボンブラシの交換不要

プッシュボタン式定速度・変速制御

ビット別売

40mmクラス電気ハンマードリル最速の穿孔速度・クラス最大のハツリ能力

無段変速・オートモードダイヤル機能搭載

アルミニウム重絶縁構造

コイルスプリングとウェイトで構成された動吸振器を本体と共振させることにより振動を吸収する当社独自のコイルスプリング式動吸振器を採用。振動が低減し、作業性が向上。

小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.