品番：EA810DN-1

品名：DC36.0V/28mm ハンマードリル(充電式)

販売価格	107,700円（税抜）／ 118,470円（税込）			
カタログ価格	107,700円（税抜）／118,470円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/17 21:35現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH36DPE
仕様	樹脂ケースセット	穴あけ能力	コンクリート:3.4～28mm 鉄工:13mm 木工:32mm コアビット:25～50mm ダイヤモンドコアビット:65mm
バッテリー	18V（リチウムイオン5.0Ah） 36V（リチウムイオン2.5Ah） 工具本体により自動で切り替わります。	回転数	NORMAL:0～950rpm LOW:0～700rpm
充電器	AC100V	打撃数	NORMAL:0～4,300回/分 LOW:0～3,170回/分
サイズ	83×368×276（H）mm	重量	3.6kg（サイドハンドル装着時） 3.5kg（サイドハンドルなし）
充電時間	約19分（実用充電） 約25分（フル充電）	付属品	バッテリー×2個、充電器、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー、キャップ
適用ビット	SDSプラスシャンクタイプ		
直流ブラシレスモーター			
ビット別売			

軽くてスリムなガンハンドルで抜群の取り回し
低振動で疲れにくい（特許） 本体の振動を吸収する動吸振器を搭載し、作業者への負担を軽減しました。
回転数2段切替搭載 切替スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。
LEDライト搭載 狙った場所が見やすく、作業がスムーズ。スイッチから指を離して約10秒後に自動消灯します。 （集じんシステム使用時はビットに照射できません）
オートストップ機能搭載 連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させます。
リアクティブフォースコントロール機能付（RFC） 先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。
ブレーキ付
無段変速
正逆転可能
スリップクラッチ付
グリース密封構造
集じん機取付可
二段変速

代替品

	品番　EA810DN-1A **コメント**　バッテリー仕様が変更。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.