

品番 : EA810DN-13A

品名 : DC36.0V/20mm ハンマードリル(集塵/充電式)



販売価格	110,700円(税抜)／121,770円(税込)		
カタログ価格	110,700円(税抜)／121,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 11:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH36DPB(2XP)
仕様	樹脂ケースセット	穴あけ能力	コンクリート:4.3~20mm 鉄工:13mm 木工:32mm コアビット:25~50mm
バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)	充電器	AC100V
充電時間	約25分	回転数	0~1,100rpm
打撃数	0~4,300回/分	サイズ	493×90×314(H)mm(集じんシステムバッテリー装着時)
重量	5.5kg(集じんシステム・バッテリー装着時)	付属品	バッテリー×2、充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー

無段变速

正逆転可能

スリップクラッチ付

ブレーキ付

## ライト付

ピットは別売です。

高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの穿孔速度を実現しました。

## RFC機能

先端工具に急激な負荷がかかりモーターの回転数が急速に低下すると出力を停止し作業者への負荷を軽減します。(振り回され軽減)

## 高性能HEPAフィルタ

高性能HEPAフィルタを使用することで、クリーンな排気を実現

## 穴あけ深さ調節機能付

最大穴あけ深さ85mmまで調整可能です。最大ストローク100mm

## 着脱式ダストボックス

溜まった粉じんを簡単に捨てることができます

## 遅延ストップ機能

本体のスイッチを切った数秒後に、集じんシステムに内蔵されたモーターが遅れて停止し集じんシステム内に残った粉じんを効率良く集じんします。

マルチボルト蓄電池搭載により大幅なサイズダウンを実現

## 用途の応じて3モード切替可能

本体横の大形チェンジレバーにより、用途に応じて「回転」「回転+打撃」「打撃」に切替えできます。

## 代替品



品番 EA810DN-15

コメント 仕様をご確認ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.