

品番：EA810DN-51

品名：DC36.0V ハンマードリル



販売価格	146,500円(税抜)／161,150円(税込)		
カタログ価格	146,500円(税抜)／161,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/17 21:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH36DSA(2WP)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	36V(4.0Ah)、18V(8.0Ah)(工具本体により自動で切り替わります。)
充電時間	約40分	回転数	260～590rpm
打撃数	1,420～2,860回/分	サイズ	494×259×104(H)mm
重量	7.7kg	充電器	AC100V
付属品	バッテリー×2個、急速充電器(冷却機能付)・ケース・予備電池・電池カバー・サイドハンドル・ストッパ・ハンマグリースA	穴あけ能力	コンクリート: φ40mm(ドリルビット)、φ105mm(コアビット)
防振ハンドル搭載			
多段変速、安全クラッチ			
40mmクラス・AC100V並みの穿孔速度、ハツリ性能を実現			
リアクティブフォースコントロール搭載			
ビット別売			

代替品

--	--



品番 EA810DN-53A
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.