

品番：EA810DN-53

品名：DC36.0V ハンマードリル(充電式)



販売価格	146,500円(税抜)／161,150円(税込)			
カタログ価格	146,500円(税抜)／161,150円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/17 21:42現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH36DMA(2WP)
仕様	標準セット(ビット別売)	用途	コンクリート等の穴あけ作業に
穴あけ能力	ドリルビット: φ40mm コアビット: φ105mm	バッテリー	36V:4.0Ah、18V:8.0Ah(工具本体により自動で切り替わります。)
充電時間	約40分	回転数	260～590rpm
打撃数	1,420～2,860回/分	サイズ	496×259(H)mm
重量	7.6kg	充電器	AC100V
付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、電池カバー、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA		
ワンプッシュ式ビット装着			
電子制御、多段変速、防振ハンドル搭載			
プッシュボタン式定速度・変速制御			
RFC機能付			
40mmクラス・AC100V並みの穿孔速度、ハツリ性能を実現			
ビット別売			

代替品

	品番EA810DN-53A コメントバッテリーデザイン変更
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.