

品番：EA810DN-53A

品名：DC36.0V ハンマードリル(充電式/SDSmax)



販売価格	177,100円(税抜) / 194,810円(税込)		
カタログ価格	177,100円(税抜) / 194,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 16:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0833ページ		



40mmクラス・AC100V並みの穿孔速度、ハツリ性能を実現

### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH3640DA 2WPZ
用途	コンクリート等への穴あけ作業に	仕様	標準セット(ビット別売)
穴あけ能力	ドリルビット: φ40mm コアビット: φ105mm	無負荷回転数	250~500min-1(回転/分)
全負荷打撃数	1,400~2,800min-1(打撃/分)	バッテリー	リチウムイオン(36V/4.0Ah)
充電時間	フル充電: 約40分 ※EA813H-18A使用時	充電器	AC100V
サイズ	499×107×262(H)mm	重量	7.4kg (サイドハンドル含む)
モーター	直流ブラシレスモーター	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、 電池カバー、サイドハンドル、ストッパ、 ハンマグリースA

【連続作業に便利なオンロック機能搭載(打撃モード時のみ)】

スイッチを引いた状態で連続運転ボタンを押すと、スイッチをはなしても動き続ける連続運転になります。

【RFC(リアクティブフォースコントロール)機能付】

先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。

軽量ボディ&クラストップの穿孔速度とハツリ性能

※2023年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて

新構造の動吸振器と防振ハンドルで低振動

回転数・打撃数を4段階で調整できます。

先端工具の取付角度調整機構搭載(12段階)

ワンプッシュ式ビット装着

電池残量表示付(バッテリー)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.