品番: EA810GB-1

品名: 21mm ハンマードリル(無段変速)



販売価格	<b>27,200円</b> (税抜)/ 29,920円(税込)				
カタログ価 格	27,200円(税抜)/29,920円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/19 17:46現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0833ページ				



















## 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH2-21
穴あけ能力	コンクリート: $\phi$ 21mm ダイヤモンドコア: $\phi$ 65mm 鉄工: $\phi$ 13mm、木工: $\phi$ 30mm	電源	AC100V 720W
回転数	0~2000rpm	打擊数	0~4800回/分
打擊力	2.0J	サイズ	334×88×205(H)mm
重量	2.3kg	コード長	5m
付属品	サイドハンドル・深さゲージ・ケース		

ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

コンパクト

電子無段変速

正転·逆転機構

軽破つりモード(バイオロック機能)

ビット別売

ハンマードリルには打撃穴あけ、穴あけ、破つりの3つのモードがあり、様々な用途に確実に対応可能

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.