

品番 : EA810GB-1

品名 : 21mm ハンマードリル(無段变速)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 27,200円(税抜)／29,920円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 27,200円(税抜)／29,920円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/04 04:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0817ページ                      |      |   |



## 仕様

|       |   |      |                 |
|-------|---|------|-----------------|
| メーカー  | ボッシュ  | 型番   | GBH2-21         |
| 穴あけ能力 | コンクリート: φ21mm<br>ダイヤモンドコア: φ65mm<br>鉄工: φ13mm、木工: φ30mm | 電源   | AC100V 720W     |
| 回転数   | 0~2000rpm   | 打撃数  | 0~4800回/分       |
| 打撃力   | 2.0J  | サイズ  | 334×88×205(H)mm |
| 重量    | 2.3kg   | コード長 | 5m              |
| 付属品   | サイドハンドル・深さゲージ・ケース                                       |      |                 |

ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

コンパクト

電子無段变速

正転・逆転機構

軽破つりモード(バイオロック機能)

ピット別売

ハンマードリルには打撃穴あけ、穴あけ、破つりの3つのモードがあり、様々な用途に確実に対応可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.