品番: EA810GC-2B

品名:28mm ハンマードリル(キックバック防止機能付)



販売価格	<b>54,400円</b> (税抜)/ 59,840円(税込)				
カタログ価 格	54,400円(税抜)/59,840円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/04 17:32現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0833ページ				









## 3.2 Jの打撃力でハイパワーな穴あけ性能を実現

クラス最軽量。クラスNo.1の低振動。

## 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH2-28F		
ビット別売					
電源	100V·850W	回転数	0~1,300rpm		
打擊数	0~5,100回/分	穴あけ能力	コンクリート: ø 28mm ダイヤモンドコア: ø 80mm 鉄工: ø 13mm、木工: ø 30mm		
重量	3.1kg	振動3軸合成値	11m/s2(ハンマードリル時)		
サイズ	402(W)×216(H)mm	コード長	5m		
二重絶縁、電子無段変速、安全クラッチ、 SDSプラスシャンク、正逆転					
キックバック防止機能					
クイックリリースキーレスチャック付					
3モード切替(回転/回転+打撃/打撃(軽破つり)					
アクティブバイブレーションコントロール機能で打撃の反力を打ち消すため、振動を大幅に低減します。					

付属品	サイドハンドル、デプスゲージ、
	樹脂ケース、

SDSプラスツールホルダー

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.