

品番：EA810GC-2B

品名：28mm ハンマードリル(キックバック防止機能付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 54,400円(税抜) / 59,840円(税込) | | |
| カタログ価格 | 54,400円(税抜) / 59,840円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 12:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0817ページ | | |



3.2 Jの打撃力でハイパワーな穴あけ性能を実現

仕様

| | | | |
|-------|-----------------|---------|---|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GBH2-28F |
| ビット別売 | | | |
| 電源 | 100V・850W | 回転数 | 0~1,300rpm |
| 打撃数 | 0~5,100回/分 | 穴あけ能力 | コンクリート: φ 28mm ダイヤモンドコア: φ 80mm 鉄工: φ 13mm、木工: φ 30mm |
| 重量 | 3.1kg | 振動3軸合成値 | 11m/s2(ハンマードリル時) |
| サイズ | 402(W)×216(H)mm | コード長 | 5m |

二重絶縁、電子無段変速、安全クラッチ、
SDSプラスシャンク、正逆転

キックバック防止機能

クイックリリースキーレスチャック付

3モード切替(回転/回転+打撃/打撃(軽破つり))

アクティブバイブレーションコントロール機能で打撃の反力を打ち消すため、振動を大幅に低減します。

クラス最軽量。クラスNo.1の低振動。

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 付属品 | サイドハンドル、デプスゲージ、 樹脂ケース、 SDSプラスツールホルダー | | |
|-----|--|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.