

品番：EA810GC-3A

品名：28mm ハンマードリル(無段変速)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 49,800円(税抜) / 54,780円(税込) | | |
| カタログ価格 | 49,800円(税抜) / 54,780円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 04:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0817ページ | | |



バイブレーションコントロールにより、ハードな作業でも連続的に作業可能

仕様

| | | | |
|------|---|----------|--|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GBH2-28 |
| 電源 | AC100V(50~60Hz) | 消費電力 | 850W |
| 回転数 | 0~1300min*(回転/分) *SDS回転チャックセット使用(別売) | 打撃数 | 0~5100min*(回/分) *SDS回転チャックセット使用(別売) |
| サイズ | 379(W)×216(H)mm | 重量 | 2.9kg(EPTAプロシージャー01/2003 に準拠) |
| コード | 5m | 穴あけ能力 | コンクリート: φ28mm ダイヤモンドコア: φ80mm 鉄工*: φ13mm、木工*: φ30mm *SDS回転チャックセット使用(別売) |
| 付属品 | サイドハンドル、深さゲージ、 キャリングケース | 替カーボンブラシ | EA813BZ-4 |

二重絶縁、電子無段変速、安全クラッチ、
回転停止、SDSプラスシャンク、
回転/回転+打撃、正逆転、軽はつりモード、
キックバック防止

加速度センサー搭載でキックバックを防ぐ、
安全ハンマードリル。

キックバック防止機能。

アクティブバイブレーションコントロール。

3.2Jの打撃力で軽破つり作業も可能です。

回転+打撃モード、回転モード、破つりモードの
3モードを切り替え可能。バリオロック機構付き。

ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.