

品番：EA810GR-5

品名：DC36V ハンマードリル(充電式)



販売価格	135,900円(税抜) / 149,490円(税込)		
カタログ価格	135,900円(税抜) / 149,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 04:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0822ページ		



細径ソフトモードで細径ビットも使用可能

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH36V-PLUS
※	ビット別売	バッテリー	36V(リチウムイオンAh4.0)
充電時間	約40分(空→80%ターボ充電) 約80分(空→フル充電)	回転数	0~940rpm
打撃数	0~4,200回/分	サイズ	383×246(H)mm
重量	4.5kg(バッテリー含む)	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、サイドハンドル、深さゲージ
穴あけ能力	コンクリート: φ28mm 鉄工: φ13mm、木工: φ30mm コアビット: φ80mm		

電子無段変速、安全クラッチ付、正逆転、キックバック防止機能付

2モード切替(回転/回転+打撃)

3.2Jの高い打撃力でスピーディーな作業を実現

低振動設計で快適作業

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.