

品番：EA810GS-2

品名：DC18V ハンマードリル(充電式)

	販売価格	94,000円(税抜)／103,400円(税込)		
	カタログ価格	94,000円(税抜)／103,400円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/19 15:24現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
カタログページ		0853ページ		



連続作業に強く、メンテナンスフリーのECモーター採用で、仕事の効率がアップ

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH18V-ECN
※	ビット別売	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間	約39分(空→75%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)	回転数	0～1,400rpm
打撃数	0～4,850回/分		
電子無断変速、安全クラッチ付、正逆転、軽破つりモード付			
2モード切替(回転/回転+打撃)			
サイズ	285×218(H)mm	重量	2.6kg
付属品	バッテリー×2個、充電器、 樹脂ケース、サイドハンドル、 深さゲージ	穴あけ能力	コンクリート: φ18mm 鉄工: φ13mm 木工: φ20mm
モーターの焼損を防止するEMP機能付			
コンパクトサイズで強力な打撃を生み出す、エレクトロニューマチック機構搭載			

