

品番：EA810GS-3A

品名：DC18.0V ハンマードリル(充電式)



販売価格	88,800円(税抜) / 97,680円(税込)		
カタログ価格	88,800円(税抜) / 97,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 04:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0822ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH18V-22
仕様	樹脂ケースセット	穴あけ能力	コンクリート: φ4~22mm 鉄工: φ13mm 木工: φ30mm
回転数	0~1050min-1(回転/分)	打撃数	0~4675min-1(打撃/分)
打撃力	1.9J	バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)
充電時間	30分(0→80%ターボ充電) 45分(0→フル充電)	サイズ	102×296×208(H)mm
重量	2.3kg(本体のみ)	付属品	5.0Ahバッテリー 充電器 深さゲージ サイドハンドル キャリングケース

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)

打撃力1.9Jの十分なパワー

軽量コンパクトで上向き作業に最適!

3つのモード(穴あけ、ハンマードリル加工、破つり加工)で多用途に対応可能

キックバック防止機能で安全作業

正転・逆転機構,電子無段変速

暗所の作業に威力を発揮するLEDライト

高効率・長寿命なブラシレスモーター採用

※ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.