品番: EA810GS-3A

品名: DC18.0V ハンマードリル(充電式)



販売価格	88,800円(税抜)/97,680円(税込)				
カタログ価格	88,800円(税抜)/97,680円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/19 20:01現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0838ページ				







## 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH18V-22
仕様	樹脂ケースセット	穴あけ能力	コンクリート: ø4~22mm 鉄工: ø13mm 木工: ø30mm
回転数	0~1050min-1(回転/分)	打擊数	0~4675min-1(打擊/分)
打擊力	1.9J	バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)
充電時間	30分(0→80%ターボ充電) 45分(0→フル充電)	サイズ	102×296×208(H)mm
重量	2.3kg(本体のみ)	付属品	5.0Ahバッテリー 充電器 深さゲージ サイドハンドル キャリングケース

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)

打撃力1.9Jの十分なパワー

軽量コンパクトで上向き作業に最適!

3つのモード(穴あけ、ハンマードリル加工、破つり加工)で多用途に対応可能

キックバック防止機能で安全作業

正転·逆転機構,電子無段変速		
暗所の作業に威力を発揮するLEDライト		
高効率・長寿命なブラシレスモーター採用		
※ビット別売		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.