

品番 : EA810JA-111

品名 : DC18.0V/17mm ハンマードリル本体(充電式)



販売価格	29,500円(税抜) / 32,450円(税込)		
カタログ価格	29,500円(税抜) / 32,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/07 14:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	マキタ	型番	HR171DZK
仕様	本体のみ	穴あけ能力	コンクリート: φ17mm 鉄工: φ10mm 木工: φ13mm
バッテリー	18V(リチウムイオン6.0Ah)	充電器	AC100V・330W
充電時間	約27分(実用充電) 約40分(フル充電)	回転数	0~680rpm
打撃数	0~4,800回/分	サイズ	273×86×211(H)mm(バッテリー含む)
重量	2.1kg(バッテリー含む)	付属品	ケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ
※注意※	バッテリー、充電器は別売りです。		

ビット別売

SDSプラスシャンク

ワンハンドハンマードリル

コンクリート用ビスやプラグの施工に

究極の使いやすさ追及。小型・軽量

パワフル、高耐久ブラシレスモータ
ボディサイズから想像できない高出力と高耐久を両立。

振動を低減
防振ハウジングが手元に伝わる振動を低減。

手元に近い重心、最適バランス
小型D型ハンドルで重心が手元に近くなり、腕への負担を軽減。

クリーンに作業 集じんカップ付。集じん機接続可能

サイドグリップ付

LEDライト付

無段変速

正逆転両用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.