

品番：EA810L-1

品名：26mm ハンマードリル



販売価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
カタログ価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 16:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0838ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AED2620VR
穴あけ能力	コンクリート:26mm、 コアビット:70mm	回転数	0~1,100rpm
打撃数	0~4,600回/分	電源	100V・830W
消費電力	830W	定格電流	8.8A
サイズ	367×214(H)mm	重量	2.7kg
コード長	5m	付属品	補助ハンドル、ストップ、キャリングケース
2モード切替(回転/回転+打撃)			
SDSプラスビット用			
ワンタッチビット装着			
防じん性に優れたラビリンス構造			
二重絶縁			
コンクリート、ブロックなどの穴あけ、アンカーの下穴あけなど			
ビット別売			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.