

品番：EA810MA-3.8

品名：3.8x116mm SDS7°ラストリルビット(ネジタイフ°)



販売価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
カタログ価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/30 21:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0951ページ		



#### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLSDS038J
商品名	デルタゴンビット SDSプラス	用途	コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
刃先径	3.8mm	全長	116mm
有効長	50mm	刃数	3枚刃
軸形状	ねじ形状	シャンク形状	SDSプラスシャンク
適応機種	ハンマードリル		

穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。

真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通!  
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断

※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

