

品番：EA810MB-15

品名：15.0x166mm SDSプラスドリルビット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,140円(税抜) / 2,354円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,140円(税抜) / 2,354円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/01 13:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0951ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------|--------|--|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLSDS150 |
| 商品名 | デルタゴンビットSDS-プラス | 用途 | コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに |
| 刃先径 | 15.0mm | 全長 | 166mm |
| 有効長 | 100mm | 刃数 | 3枚刃 |
| 軸形状 | ねじ形状 | シャンク形状 | SDSプラスシャンク |
| 適応機種 | ハンマードリル | | |

穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。

真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通!
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断

※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

