

品番：EA810MB-4.5

品名：4.5x116mm SDSプラスドリルビット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,050円(税抜)／1,155円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,050円(税抜)／1,155円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/12 02:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                                      |         |        |                                           |
|------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------|
| メーカー                                                 | ミヤナガ    | 型番     | DLSDS04511                                |
| サイズ                                                  | 4.5mm   | 全長     | 116mm                                     |
| 有効長                                                  | 50mm    | 用途     | コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに |
| 適応機種                                                 | ハンマードリル | シャンク形状 | SDSプラスシャンク                                |
| 重量                                                   | 32.5g   |        |                                           |
| デルタ軸タイプ                                              |         |        |                                           |
| 対鉄筋性に優れています。                                         |         |        |                                           |
| 穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。  |         |        |                                           |
| デッキプレートを通                                            |         |        |                                           |
| コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断                            |         |        |                                           |
| 刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。) |         |        |                                           |
| 真円に近い穴あけを実現。                                         |         |        |                                           |
| 少ない外径磨耗。                                             |         |        |                                           |
| 軽量型ハンマードリル使用の際に扱いやすいドリル形状になっております。                   |         |        |                                           |

※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。

#### 代替品

|                                                                                  |      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|  | 品番   | EA810MB-4.5E |
|                                                                                  | コメント | 4.5x166mm    |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.