

品番：EA810MB-5.5

品名：5.5x116mm SDSプラスドリルビット



販売価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
カタログ価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 18:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLSDS05511
サイズ	5.5mm	全長	116mm
有効長	50mm	用途	コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに
適応機種	ハンマードリル	シャンク形状	SDSプラスシャンク
重量	34.6g		
対鉄筋性に優れています。			
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。			
デッキプレートを貫通			
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断			
刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)			
真円に近い穴あけを実現。			
少ない外径磨耗。			
軽量型ハンマードリル使用の際に扱いやすいドリル形状になっております。			
デルタ軸タイプ			

※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.