

品番：EA810MD-17

品名：17.0x316mm SDSプラスドリルビット/ロング



販売価格	5,380円(税抜) / 5,918円(税込)		
カタログ価格	5,380円(税抜) / 5,918円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/12 07:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0989ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLSDS17031
商品名	デルタゴンビット SDSプラス	用途	コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
刃先径	17.0mm	全長	316mm
有効長	250mm	刃数	3枚刃
シャンク形状	SDSプラスシャンク	適応機種	ハンマードリル

ロングサイズ

穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。

真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通!
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断

※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。

3条ネジ形状

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.