

品番：EA810MD-8.5

品名：8.5x316mm SDSプラスドリルビット/ロング



販売価格	2,460円(税抜)／2,706円(税込)		
カタログ価格	2,460円(税抜)／2,706円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/02 14:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0952ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLSDS08531
商品名	デルタゴンビット SDSプラス	用途	コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
刃先径	8.5mm	全長	316mm
有効長	250mm	刃数	3枚刃
シャンク形状	SDSプラスシャンク	適応機種	ハンマードリル
ロングサイズ			
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。			
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。			
鉄筋接触時の安全性向上（電動工具による振り回しを軽減）			
デッキプレートを貫通！ コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断			
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社（ドイツ）とのライセンス契約により製造販売しています。			
3条ネジ形状			

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA810MC-8.5</td></tr><tr><td>コメント</td><td>8.5x216mm</td></tr></table>	品番	EA810MC-8.5	コメント	8.5x216mm
品番	EA810MC-8.5				
コメント	8.5x216mm				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.