

品番：EA810MF-14

品名：14.0x166mm SDS7°ラストリビット(硬質石材用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,700円(税抜) / 1,870円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,700円(税抜) / 1,870円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/11 01:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0952ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                 |      |   |
|--------|-----------------|------|---|
| メーカー   | ミヤナガ            | 型番   | DLSDSG140                                       |
| 商品名    | デルタゴンビット SDSプラス | 用途   | 硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に |
| 刃先径    | 14.0mm          | 全長   | 166mm   |
| 有効長    | 100mm           | 刃数   | 3枚刃   |
| シャンク形状 | SDSプラスシャンク      | 適応機種 | ハンマードリル   |

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。

穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。

真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通!  
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断

※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

