

品番：EA810MF-16.5

品名：16.5x166mm SDS7°ラストビット(硬質石材用)



販売価格	2,360円(税抜) / 2,596円(税込)		
カタログ価格	2,360円(税抜) / 2,596円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/11 01:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0952ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLSDSG165
商品名	デルタゴンビット SDSプラス	用途	硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に
刃先径	16.5mm	全長	166mm
有効長	100mm	刃数	3枚刃
シャンク形状	SDSプラスシャンク	適応機種	ハンマードリル

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。

穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。

真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通!
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断

※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

