


品番 : EA810MF-3

品名 : W3/8"・M10x1000mm (SDS<sup>プラス</sup>)アンカ-打ち込み棒



販売価格	8,200円(税抜)／9,020円(税込)		
カタログ価格	8,200円(税抜)／9,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 03:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1290ページ		



#### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	SB38100
用途	内部コーン打込み式アンカ-打込み用	全長	1000mm
適合アンカーサイズ	W3/8"・M10	シャンク形状	SDS <sup>プラス</sup> シャンク
適応機種	ハンマードリル		

お手持ちのハンマードリル(SDS<sup>プラス</sup>シャンク)に取付けてご使用下さい。

#### 代替品

	品番 EA810JC-6 コメント 長さ1000mm→1500mm
--	--------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.