

品番：EA810MF-7

品名：7.0x166mm SDS7°ラストビット(硬質石材用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,100円(税抜) / 1,210円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,100円(税抜) / 1,210円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/05/11 01:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0952ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------|------|---|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLSDSG070 |
| 商品名 | デルタゴンビット SDSプラス | 用途 | 硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に |
| 刃先径 | 7.0mm | 全長 | 166mm |
| 有効長 | 100mm | 刃数 | 3枚刃 |
| シャンク形状 | SDSプラスシャンク | 適応機種 | ハンマードリル |

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。

穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。

真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通!
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断

※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

