

品番：EA810MH-24

品名：24.0x280mm 六角軸ドリルビット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,760円(税抜) / 7,436円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,760円(税抜) / 7,436円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/02 17:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0951ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |              |      |  |
|--------|--------------|------|--|
| メーカー   | ミヤナガ         | 型番   | DLHEX240                                       |
| 商品名    | デルタゴンビット 六角軸 | 用途   | コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に |
| 刃先径    | 24.0mm       | 全長   | 280mm  |
| 有効長    | 160mm        | 刃数   | 5枚刃  |
| シャンク形状 | 六角軸          | 適応機種 | 電気ハンマードリル                                      |

穿孔による衝撃が少なく、安定した穿孔が可能

長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減

真円に近い穴あけを実現

位置決め性能が向上

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

