品番：EA810MH-25

品名：25.0x280mm 六角軸ドリルビット

販売価格	7,860円（税抜）／ 8,646円（税込）			
カタログ価格	7,860円（税抜）／8,646円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/03 22:29現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0986ページ			



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLHEX250
商品名	デルタゴンビット 六角軸	用途	コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に
刃先径	25.0mm	全長	280mm
有効長	160mm	刃数	5枚刃
シャンク形状	六角軸	適応機種	電気ハンマードリル
穿孔による衝撃が少なく、安定した穿孔が可能			
長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減			
真円に近い穴あけを実現			
位置決め性能が向上			
鉄筋接触時の安全性向上（電動工具による振り回しを軽減）			
デッキプレートを貫通			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.