

品番：EA810MK-5

品名：5本組 SDSプラスドリルセット



販売価格	6,650円(税抜)／7,315円(税込)			
カタログ価格	6,650円(税抜)／7,315円(税込)			
在庫数	最新在庫: 7 (2025/05/22 21:23現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0988ページ			



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DL-SDSキット5
用途	コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに	刃先径	5.0mm・6.0mm・8.0mm・10.0mm・12.0mm (5本入り)
全長	166mm	有効長	100mm
シャンク形状	SDSプラスシャンク	刃数	3枚刃
軸形状	ねじ形状	適応機種	軽量型ハンマードリル
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能です。			
長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。			
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。			
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)			
デッキプレートを貫通! コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断			
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

