

品番：EA810MK-6

品名：5本組 SDSプラスドリルセット/サドルバンド用



販売価格	6,340円(税抜) / 6,974円(税込)		
カタログ価格	6,340円(税抜) / 6,974円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/03/04 07:31現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0952ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DL-SDSキット6
用途	コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに	刃先径	3.4mm×2本・3.5mm×2本・4.3mm×1本
全長	166mm	有効長	50mm
刃数	3枚刃	シャンク形状	SDSプラスシャンク
適応機種	軽量型ハンマードリル		

サドルバンド、フロアバンドの取付に最適です。

穿孔による引っかけりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能です。

真円に近い穴あけを実現

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通

※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

