

品番：EA810MT-13

品名：13.0x305mm SDS-max ドリルビット



販売価格	4,440円(税抜)／4,884円(税込)		
カタログ価格	4,440円(税抜)／4,884円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/02 14:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0952ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLMAX130
商品名	デルタゴンビット SDS-max	用途	コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート+コンクリートの穴あけに
刃先径	13.0mm	全長	305mm
有効長	165mm	刃数	3枚刃
シャンク形状	SDSmaxシャンク	シャンク径	φ18mm
適応機種	電気ハンマードリル (SDS-max用)		
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく安定した穴あけが可能			
真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。			
鉄筋接触時の安全性向上 (電動工具による振り回しを軽減)			
デッキプレートを貫通			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.