

品番：EA810MT-13.5

品名：13.5x305mm SDS-max ドリルビット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,440円(税抜) / 4,884円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,440円(税抜) / 4,884円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/02 16:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0952ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                             |                     |       |                                      |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------|
| メーカー                        | ミヤナガ                | 型番    | DLMAX135                             |
| 商品名                         | デルタゴンビット SDS-max    | 用途    | コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート+コンクリートの穴あけに |
| 刃先径                         | 13.5mm              | 全長    | 305mm                                |
| 有効長                         | 165mm               | 刃数    | 3枚刃                                  |
| シャンク形状                      | SDSmaxシャンク          | シャンク径 | φ18mm                                |
| 適応機種                        | 電気ハンマードリル(SDS-max用) |       |                                      |
| 穿孔による引っかけりや衝撃が少なく安定した穴あけが可能 |                     |       |                                      |
| 真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。  |                     |       |                                      |
| 鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減) |                     |       |                                      |
| デッキプレートを貫通                  |                     |       |                                      |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.