

品番：EA810MT-16

品名：16.0x305mm SDS-max ドリルビット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,570円(税抜) / 5,027円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,570円(税抜) / 5,027円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/02 14:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0952ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------|-------|--------------------------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLMAX160 |
| 商品名 | デルタゴンビット SDS-max | 用途 | コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート+コンクリートの穴あけに |
| 刃先径 | 16.0mm | 全長 | 305mm |
| 有効長 | 165mm | 刃数 | 3枚刃 |
| シャンク形状 | SDSmaxシャンク | シャンク径 | φ18mm |
| 適応機種 | 電気ハンマードリル(SDS-max用) | | |

穿孔による引っかけりや衝撃が少なく安定した穴あけが可能

真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.